



### Portaoggetti in polystyl con fissaggio ad angolo o a parete con 3 ripiani

Costruiti in polystyl con un particolare procedimento di stampaggio a caldo.  
Superficie lucida e brillante, facile da pulire.  
Colore inalterabile Bianco Ral 9010.  
Facile da installare con poche viti.  
Ripiani con superficie antiscivolo.  
Già predisposti per il fissaggio a muro ad angolo o a parete.

**Confezione di 3 pezzi.**

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	Bianco (€)
KM56C	55	22x12	113



### Portaoggetti in polystyl con fissaggio ad angolo o parete con 5 ripiani

Costruiti in polystyl con un particolare procedimento di stampaggio a caldo.  
Superficie lucida e brillante, facile da pulire.  
Colore inalterabile Bianco Ral 9010.  
Facile da installare con poche viti.  
Ripiani con superficie antiscivolo.  
Già predisposti per il fissaggio a muro ad angolo o a parete.

**Confezione di 3 pezzi.**

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	Bianco (€)
KM106C	105	22x12	188



### Sedile estensibile per vasca

Assemblato con rinforzo per l'uso durante il bagno per maggiore sicurezza.  
Corredato di telaio di aggancio al bordo vasca che lo rende estensibile.  
Adattabile alle varie misure in larghezza delle vasche da bagno.  
Facile da posizionare.  
Larghezza del sedile 30 cm.  
Adattabile da minimo di 66 cm. a max 80 cm.

**Confezione singola.**

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	Bianco (€)
KS22	18	66x80	102



### Sedile pieghevole per doccia Pegaso

Corredato di rinforzo per l'utilizzo all'interno del vano doccia.  
Assume la posizione aperta a 90° appoggiando il supporto al piatto doccia o a pavimento per un sostegno più sicuro.  
Ripiegabile a parete lasciando libertà di movimento.  
Il sedile per doccia viene fissato a muro con poche viti.  
Facile da pulire.  
Adattabile da minimo di 66 cm. a max 80 cm.

**Confezione singola.**

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	Bianco (€)
KS20	40	Aperto 37x31	170

Classe	Disponibilità Franco Fabbrica
Fascia A	1-2 settimane
Fascia B	3 settimane
Fascia C	4-5 settimane
Fascia N	nuovo prodotto: consultare Servizio Clienti